



リーチインに 最適!

2mmまで
しっかりホールド!

※ 同じ厚みのメディアは繰り返し使用できます。
薄くなる場合は使用できません。



実寸サイズ



外形寸法: 25mm×25mm×25mm
製品素材: ホルダー/スチレン系樹脂 吸盤 / PVC
※ 非塩ビの吸盤もございます。

リーチインや
冷仕器の
ガラス面に



後ろを隠すのは最小で
訴求面をしっかりと確保

〔ご使用の際の注意事項〕

- ・表面に凹凸が無いガラス面でお使いください。
- ・埃や汚れなどが吸着力を低下させる原因になります。お使いの前には取り付ける面の汚れをふき取ってください。
- ・強度は接地面によって異なりますので、サンプルでお試しいただく事をお勧めします。

吸盤ホルダー

詳しくは、メールまたはお電話にて直接お問い合わせください。

OSAKA (本社)

〒538-0043
大阪市鶴見区今津南1-1-35

TEL: 06-6965-3331 (代)
FAX: 06-6965-5273
MAIL: osaka@togu.co.jp

TOKYO

〒103-0006
東京都中央区日本橋富沢町11-1

富沢町111ビル
TEL: 03-5652-0636 (代)
FAX: 03-5652-0638
MAIL: tokyo@togu.co.jp

NAGOYA

〒450-0002
名古屋市中村区名駅

5-3-21
TEL: 052-562-9198 (代)
FAX: 052-562-9200
MAIL: nagoya@togu.co.jp

FUKUOKA

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-20-1

大博多ビル
TEL: 092-475-1131 (代)
FAX: 092-475-1138
MAIL: fukuoka@togu.co.jp